



Nuova Osar
Via E. De Amicis, 6/G - 20089 Rozzano (MI)
Tel e Fax. +39.02.57.51.23.65
E-m@il: info@nuova-osar.net
<http://www.nuova-osar.net>

SCHEMA TECNICA BAGNO MARIA MOD. VIS 4029

Range Temperatura	°C	20 - 100
Potenza assorbita	W	1.000
Indicatore di temperatura		digitale
Regolazione della temperatura		a due punti
Sensore interno		Ferro Costantana
Schermatura dai radio disturbi (VDE 0875)		N
Protezione contro il surriscaldamento	°C	20 - 130
Classe di sicurezza secondo DIN		
Allarme		ottico
Apertura bagno (l x p x h)	mm.	
Capacità della vasca	lt.	22
Deriva termica		
Dimensioni di ingombro (l x p x h)	mm	530 x 485 x 305
Peso		20
Temperatura ambiente MAX	°C	5 - 40
Umidità atmosferica MAX	%	80
Classe di protezione secondo DIN	IP	21
Tensione / Frequenza	V / Hz	230 / 50 / 60

